



MŰSZAKI ADATLAP

AQUAFIN-2K-Szövet

Cikkszám: 2 04243

AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies

Védő és erősítő szövet AQUAFIN-2K bevonatszigeteléshez

Tulajdonságok:

- Fonott polipropilén szövet;
- Megnöveli a szakítószilárdságát az AQUAFIN-2K, vagy AQUAFIN-2K/M termékek felhasználásával készült vízszigetelő bevonatrétegnek, kül- és beltérben egyaránt.

Felhasználási területek:

- Az AQUAFIN-2K, vagy AQUAFIN-2K/M vízszigetelő bevonatrétegbe való ágyazása erősen javasolt minden olyan területen, ahol kifejezetten magas szakítószilárdsági követelményeknek kell megfelelni a repedések áthidalására, amelyek jövőbeli keletkezése valószínűsíthető.
- Rendszerkomponens az AQUAFIN-2K/M vízszigetelő bevonattal: tesztelve külső csatlakozási hézagok vízszigeteléseként max. 0,25 mm nyílásszélességig az építési előírások A, 2. 1.4. szabályainak megfelelően.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	fonott polipropilén szövet	
Szélesség:	100 cm	
Súly:	50 g/m ²	
Vastagság:	0,50 mm	
Nyújthatóság:	55 N	
Szakítószilárdság:	hosszirányban:	100 N / 5 cm
	keresztirányban:	100 N / 5 cm
Szakadónyúlás:	hosszirányban:	27 %
	keresztirányban:	27 %
Zsugorodás:	< 2 %	
Kiszerelés (szélesség/hossz):	100 cm / 25 m	
	100 cm / 100 m	
	20 cm / 100 m	
Tárolás:	60 hónapig, a tekercs álló helyzetében	
	A szakítószilárdság csökkenhet hosszú távú kültéri tárolás esetén.	

Felhasználás:

Az erősítő szövet felhasználása az AQUAFIN-2K, vagy AQUAFIN-2K/M bevonatszigetelések műszaki adatlapjának megfelelően történjen, az aljzatelőkészítés, a felhasználás és a felhasználási mennyiségek tekintetében.

Használja a bevonatszigetelést az előkészített aljzaton, majd ágyazza be az AQUAFIN-2K erősítő szövetet a felületbe, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek hiányos foltok és gyűrődések. Az egymás mellé kerülő szövetszakaszok szélét 5 cm átfedéssel helyezze el. Amint a felület járható (6-24 óra után, az adott építési terület és az időjárási körülmények függvényében), teljesen fedje át az erősítő szövetet a második réteg AQUAFIN-2K vagy AQUAFIN-2K/M bevonatszigeteléssel, kerülve a hézagok és üregek keletkezését.

Fontos figyelmeztetés:

Az AQUAFIN-2K erősítő szövet nem ágyazható be, és nem vonható át oldószeres termékekkel.